

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.8-32****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 NO.8-32
GTIN	4062406045579
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 3

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNC-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 371

Gänge pro Zoll: 32

Gewinde-Ø: 4,166 mm

Gesamtlänge L: 63 mm

Schaft-Ø D_s: 4,5 mm

Schaft-Vierkant □: 3,4 mm

Kernloch-Ø: 3,42 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	32
Kernloch-Ø	3,42 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	3,4 mm
Gesamtlänge L	63 mm
Schaft-Ø D _s	4,5 mm
Gewindetiefe	10,4 mm

Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	0,794 mm
Gewinde-Ø	4,166 mm
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 371
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	8-32 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer