

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.8-36****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 NO.8-36
GTIN	4062406045562
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 36  
Gewinde-Ø: 4,166 mm  
Gesamtlänge L: 63 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm  
Schaft-Vierkant □: 3,4 mm  
Kernloch-Ø: 3,5 mm

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	63 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	3,5 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	4,166 mm
Gänge pro Zoll	36
Anzahl Spannuten	3

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Gewindesteigung	0,706 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Gewindetiefe	10,4 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	8-36 UNF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer