

**Garant**
**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/16-18**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 7/16-18
GTIN	4062406046026
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 2  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNS-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gänge pro Zoll: 18  
 Gewinde-Ø: 11,112 mm  
 Gesamtlänge L: 110 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
 Schaft-Vierkant □: 7 mm  
 Kernloch-Ø: 9,75 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	27,78 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	7 mm
Gewinde-Ø	11,112 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm

Gänge pro Zoll	18
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	9,75 mm
Gewindesteigung	1,411 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	7/16-18 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer