

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/4-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130045 1.3/4-12
GTIN	4062406049652
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 12  
Gewinde-Ø: 44,45 mm  
Gesamtlänge L: 220 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schaft-Vierkant □: 29 mm  
Kernloch-Ø: 42,4 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Vierkant □	29 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Gewindetiefe	111,1 mm
Gesamtlänge L	220 mm
Gänge pro Zoll	12
Gewindesteigung	2,117 mm

Gewinde-Ø	44,45 mm
Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	42,4 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UN
Gewindegröße	1.3/4-12 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer