

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.5/8-14

Bestelldaten

Bestellnummer	130045 1.5/8-14
GTIN	4062406049522
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 14
 Gewinde-Ø: 41,275 mm
 Gesamtlänge L: 200 mm
 Schaft-Ø D_s: 32 mm
 Schaft-Vierkant □: 24 mm
 Kernloch-Ø: 39,5 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	14
Gesamtlänge L	200 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Gewindetiefe	103,19 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Kernloch-Ø	39,5 mm

Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	41,275 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	1.5/8-14 UNS
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer