

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 3/8-36

Bestelldaten

Bestellnummer	130045 3/8-36
GTIN	4062406048143
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 3
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gänge pro Zoll: 36
 Gewinde-Ø: 9,525 mm
 Gesamtlänge L: 100 mm
 Schaft-Ø D_s: 10 mm
 Schaft-Vierkant □: 8 mm
 Kernloch-Ø: 8,9 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	10 mm
Gänge pro Zoll	36
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	8 mm
Kernloch-Ø	8,9 mm
Gewinde-Ø	9,525 mm
Gewindesteigung	0,706 mm

Norm	DIN 371
Gewindetiefe	23,83 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	3/8-36 UNS
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer