

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.3-48****Bestelldaten**

Bestellnummer	130045 NO.3-48
GTIN	4062406047733
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 25
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 48
Gewinde-Ø: 2,515 mm
Gesamtlänge L: 50 mm
Schaft-Ø D_s: 2,8 mm
Schaft-Vierkant □: 2,1 mm
Kernloch-Ø: 2,05 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	2,8 mm
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Kernloch-Ø	2,05 mm
Gewinde-Ø	2,515 mm

Gänge pro Zoll	48
Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	50 mm
Gewindesteigung	0,529 mm
Gewindetiefe	6,29 mm
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	3-48 UNC
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer