

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 0,390-27****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 0,390-27
GTIN	4062406050450
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 27
Gewinde-Ø: 9,906 mm
Gesamtlänge L: 100 mm
Schaft-Ø D_s: 10 mm
Schaft-Vierkant □: 8 mm
Kernloch-Ø: 9 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	9 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Gewindetiefe	24,78 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gewindesteigung	0,94 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gänge pro Zoll	27

Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	9,91 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 371
Schaft-Vierkant □	8 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	0,390-27 UNS LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer