

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 13/16-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130045 13/16-12
GTIN	4062406048679
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-Ø: 20,638 mm
Gesamtlänge L: 140 mm
Schaft-Ø D_s: 18 mm
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
Kernloch-Ø: 18,6 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	140 mm
Schaft-Ø D _s	18 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	12
Norm	DIN 376
Anzahl Schneiden Z	4

Gewindetiefe	51,6 mm
Kernloch-Ø	18,6 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	20,638 mm
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	13/16-12 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer