

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1/4-32****Bestelldaten**

Bestellnummer	130045 1/4-32
GTIN	4062406048006
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNEF  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 32  
Gewinde-Ø: 6,35 mm  
Gesamtlänge L: 80 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm  
Schaft-Vierkant □: 5,5 mm  
Kernloch-Ø: 5,7 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Spannuten	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Gewindesteigung	0,794 mm
Norm	DIN 371
Gewindetiefe	15,9 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Vierkant □	5,5 mm

Kernloch-Ø	5,7 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gänge pro Zoll	32
Gewinde-Ø	6,35 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNEF
Gewindegröße	1/4-32 UNEF
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer