

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/16-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.1/16-18
GTIN	4062406051143
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 26,988 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 20 mm
Schaft-Vierkant □: 16 mm
Kernloch-Ø: 25,8 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	20 mm
Anzahl Spannuten	4
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	18
Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	26,99 mm
Gesamtlänge L	160 mm

Kernloch-Ø	25,8 mm
Gewindesteigung	1,411 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Vierkant □	16 mm
Gewindetiefe	67,5 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	1.1/16-18 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer