

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.1/16-20
GTIN	4062406051136
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 20

Gewinde-Ø: 26,988 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

Schaft-Ø D_s: 20 mm

Schaft-Vierkant □: 16 mm

Kernloch-Ø: 25,8 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindesteigung	1,27 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Gänge pro Zoll	20
Gesamtlänge L	160 mm

Gewindetiefe	67,5 mm
Gewinde-Ø	26,99 mm
Schaft-Vierkant □	16 mm
Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	25,8 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.1/16-20 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer