

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 2-4,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130045 2-4,5
GTIN	4062406049911
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gewinde-Ø: 50,8 mm
Gesamtlänge L: 250 mm
Schaft-Ø D_s: 40 mm
Schaft-Vierkant □: 32 mm
Kernloch-Ø: 45,03 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	250 mm
Gewindetiefe	127 mm
Schaft-Vierkant □	32 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	50,8 mm
Schaft-Ø D _s	40 mm
Gewindesteigung	5,644 mm

Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	45,03 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	2-4,5 UNC
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer