

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 3/8-18****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 130045 3/8-18 |
| GTIN          | 4062406048198 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 18  
Gewinde-Ø: 9,525 mm  
Gesamtlänge L: 100 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Schaft-Vierkant □: 8 mm  
Kernloch-Ø: 8,2 mm

**Technische Beschreibung**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Gewindesteigung         | 1,411 mm |
| Kernloch-Ø              | 8,2 mm   |
| Gesamtlänge L           | 100 mm   |
| Gewinde-Ø               | 9,525 mm |
| Schneidstoff            | HSS E    |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub> | 10 mm    |
| Norm                    | DIN 371  |

|  |   |
|--|---|
| Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/> | 8 mm  |
| Anzahl Spannuten                         | 3   |
| Gänge pro Zoll                           | 18  |
| Gewindetiefe                             | 23,83 mm  |
| Anzahl Schneiden Z                       | 3   |
| Gewindeart                               | UNS   |
| Gewindegröße                             | 3/8-18 UNS  |
| Beschichtung                             | TiN   |
| Flankenwinkel                            | 60 Grad   |
| Gewinde-Norm                             | ASME B1.1   |
| Toleranzklasse                           | 1B  |
| Toleranzklasse                           | 2B  |
| Toleranzklasse                           | 2B +0,05  |
| Toleranzklasse                           | 2B +0,10  |
| Toleranzklasse                           | 2B +0,20  |
| Toleranzklasse                           | 3B  |
| Anschnittform                            | C   |
| Schaft                                   | Zylinderschaft mit h9                                     |
| Innenkühlung                             | nein  |
| Verwendung bei Bohrungsart               | bis 2,5xD bei Grundloch                                   |
| Schneidrichtung                          | rechts  |
| Art des Gewindewerkzeuges                | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring                                 | ohne  |
| Produktart                               | Gewindebohrer   |