

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.10-32

Bestelldaten

Bestellnummer	130045 NO.10-32
GTIN	4062406047863
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 3
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNF
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gänge pro Zoll: 32
 Gewinde-Ø: 4,826 mm
 Gesamtlänge L: 70 mm
 Schaft-Ø D_s: 6 mm
 Schaft-Vierkant □: 4,9 mm
 Kernloch-Ø: 4,1 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	6 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindetiefe	12,1 mm
Kernloch-Ø	4,1 mm
Gewinde-Ø	4,826 mm
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant □	4,9 mm

Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	70 mm
Gänge pro Zoll	32
Gewindesteigung	0,794 mm
Norm	DIN 371
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	10-32 UNF
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer