

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1-18
GTIN	4062406051075
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 25,4 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 20 mm
Schaft-Vierkant □: 16 mm
Kernloch-Ø: 24,25 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	24,25 mm
Gewinde-Ø	25,4 mm
Gewindesteigung	1,411 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Gänge pro Zoll	18
Norm	DIN 376
Gewindetiefe	63,5 mm

Gesamtlänge L	160 mm
Anzahl Spannuten	4
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	16 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1-18 UNS LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer