

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 3/4-10

Bestelldaten

Bestellnummer	130045 3/4-10
GTIN	4062406048648
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 2
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNC
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 10
 Gewinde-Ø: 19,05 mm
 Gesamtlänge L: 125 mm
 Schaft-Ø D_s: 14 mm
 Schaft-Vierkant □: 11 mm
 Kernloch-Ø: 16,46 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Gänge pro Zoll	10
Gewinde-Ø	19,05 mm
Gewindetiefe	47,63 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Anzahl Spannuten	4
Norm	DIN 376

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	11 mm
Kernloch-Ø	16,46 mm
Gewindesteigung	2,54 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	14 mm
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	3/4-10 UNC
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer