

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/2-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.1/2-12
GTIN	4062406051631
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-Ø: 38,1 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 32 mm
Schaft-Vierkant □: 24 mm
Kernloch-Ø: 36 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Gewindesteigung	2,117 mm
Norm	DIN 376
Gewindetiefe	95,25 mm
Kernloch-Ø	36 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Gewinde-Ø	38,1 mm
Gänge pro Zoll	12
Schaft-Ø D _s	32 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	1.1/2-12 UNF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer