

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.6-40****Bestelldaten**

Bestellnummer	130045 NO.6-40
GTIN	4062406047788
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNF  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 40  
Gewinde-Ø: 3,505 mm  
Gesamtlänge L: 56 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 4 mm  
Schaft-Vierkant □: 3 mm  
Kernloch-Ø: 2,95 mm

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	3 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Norm	DIN 371
Gewinde-Ø	3,505 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Gewindetiefe	8,8 mm

Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	2,95 mm
Gewindesteigung	0,635 mm
Gänge pro Zoll	40
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	6-40 UNF
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer