

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 7/8-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130045 7/8-14
GTIN	4062406048730
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNF  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 14  
Gewinde-Ø: 22,225 mm  
Gesamtlänge L: 140 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm  
Kernloch-Ø: 20,4 mm

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	20,4 mm
Gänge pro Zoll	14
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Gewinde-Ø	22,225 mm
Gewindetiefe	55,56 mm

Gesamtlänge L	140 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	1,814 mm
Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	4
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	7/8-14 UNF
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer