

**Garant**
**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 3/8-24**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130045 3/8-24
GTIN	4062406048174
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 3  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNF  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 371  
 Gänge pro Zoll: 24  
 Gewinde-Ø: 9,525 mm  
 Gesamtlänge L: 100 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
 Schaft-Vierkant □: 8 mm  
 Kernloch-Ø: 8,5 mm

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	8,5 mm
Gänge pro Zoll	24
Gesamtlänge L	100 mm
Gewindesteigung	1,058 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	9,525 mm
Schaft-Vierkant □	8 mm

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	23,83 mm
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 371
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	3/8-24 UNF
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer