

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/4-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.1/4-10
GTIN	4062406051372
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 10  
Gewinde-Ø: 31,75 mm  
Gesamtlänge L: 180 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Schaft-Vierkant □: 20 mm  
Kernloch-Ø: 29,5 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	29,5 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Vierkant □	20 mm
Gänge pro Zoll	10
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 376

Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	31,75 mm
Gewindetiefe	79,38 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Gewindesteigung	2,54 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.1/4-10 UNS LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer