

**Garant**
**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/8-7**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.1/8-7
GTIN	4062406051266
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNC-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gänge pro Zoll: 7  
 Gewinde-Ø: 28,575 mm  
 Gesamtlänge L: 180 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
 Schaft-Vierkant □: 18 mm  
 Kernloch-Ø: 24,87 mm

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Kernloch-Ø	24,87 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gänge pro Zoll	7
Gewinde-Ø	28,575 mm
Schaft-Vierkant □	18 mm

Gewindetiefe	71,44 mm
Gewindesteigung	3,629 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	4
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	1.1/8-7 UNC LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer