

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/4-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.1/4-14
GTIN	4062406051358
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 14  
Gewinde-Ø: 31,75 mm  
Gesamtlänge L: 180 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Schaft-Vierkant □: 20 mm  
Kernloch-Ø: 30 mm

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	180 mm
Kernloch-Ø	30 mm
Anzahl Spannuten	4
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindetiefe	79,38 mm
Gewindesteigung	1,814 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	20 mm
Gänge pro Zoll	14
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	31,75 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.1/4-14 UNS LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer