

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/8-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.3/8-18
GTIN	4062406051464
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 34,925 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 28 mm
Schaft-Vierkant □: 22 mm
Kernloch-Ø: 33,7 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	200 mm
Norm	DIN 376
Gewindesteigung	1,411 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Vierkant □	22 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	34,925 mm

Kernloch-Ø	33,7 mm
Schaft-Ø D _s	28 mm
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	18
Gewindetiefe	87,31 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	1.3/8-18 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer