

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.11/16-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.11/16-16
GTIN	4062406051822
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 16  
Gewinde-Ø: 42,862 mm  
Gesamtlänge L: 220 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schaft-Vierkant □: 29 mm  
Kernloch-Ø: 41,35 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	107,15 mm
Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	4
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindesteigung	1,588 mm
Gewinde-Ø	42,86 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm

Kernloch-Ø	41,35 mm
Schaft-Vierkant □	29 mm
Gänge pro Zoll	16
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	220 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.11/16-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer