

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/4-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.3/4-16
GTIN	4062406051877
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 44,45 mm
Gesamtlänge L: 220 mm
Schaft-Ø D_s: 36 mm
Schaft-Vierkant □: 29 mm
Kernloch-Ø: 43 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	220 mm
Schaft-Vierkant □	29 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	43 mm
Schaft-Ø D _s	36 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Gewindesteigung	1,588 mm
Gänge pro Zoll	16
Gewindetiefe	111,1 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	44,45 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.3/4-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer