

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 15/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 15/16-20
GTIN	4062406051013
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 23,812 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 18 mm
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
Kernloch-Ø: 22,7 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	59,53 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gänge pro Zoll	20
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Ø D _s	18 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	22,7 mm

Gesamtlänge L	160 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	23,812 mm
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	15/16-20 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer