

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/8-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.3/8-8
GTIN	4062406051518
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 8
Gewinde-Ø: 34,925 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 28 mm
Schaft-Vierkant □: 22 mm
Kernloch-Ø: 31,9 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	8
Schaft-Ø D _s	28 mm
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	34,925 mm
Gewindetiefe	87,31 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Kernloch-Ø	31,9 mm

Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	3,175 mm
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Vierkant □	22 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.3/8-8 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer