

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 5/8-27****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 5/8-27
GTIN	4062406050696
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 2

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 27

Gewinde-Ø: 15,875 mm

Gesamtlänge L: 110 mm

Schaft-Ø D_s: 12 mm

Schaft-Vierkant □: 9 mm

Kernloch-Ø: 15 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	27
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	15,875 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gewindesteigung	0,94 mm
Kernloch-Ø	15 mm

Gewindetiefe	39,7 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	12 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	5/8-27 UNS LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer