

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/16-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.3/16-12
GTIN	4062406051297
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 12  
Gewinde-Ø: 30,162 mm  
Gesamtlänge L: 180 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Schaft-Vierkant □: 18 mm  
Kernloch-Ø: 28,2 mm

**Technische Beschreibung**

Gänge pro Zoll	12
Kernloch-Ø	28,2 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Gewindetiefe	75,4 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Schaft-Vierkant □	18 mm

Anzahl Spannuten	4
Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	30,162 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.3/16-12 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer