

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.11/16-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.11/16-8
GTIN	4062406051846
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 8
Gewinde-Ø: 42,862 mm
Gesamtlänge L: 220 mm
Schaft-Ø D_s: 36 mm
Schaft-Vierkant □: 29 mm
Kernloch-Ø: 39,9 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	39,9 mm
Gewindesteigung	3,175 mm
Schaft-Ø D _s	36 mm
Gesamtlänge L	220 mm
Gänge pro Zoll	8
Gewindetiefe	107,15 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Anzahl Spannuten	4
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	42,86 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.11/16-8 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer