

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 2-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 2-12
GTIN	4062406052126
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-Ø: 50,8 mm
Gesamtlänge L: 250 mm
Schaft-Ø D_s: 40 mm
Schaft-Vierkant □: 32 mm
Kernloch-Ø: 48,8 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	250 mm
Schaft-Ø D _s	40 mm
Gänge pro Zoll	12
Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	4
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	32 mm

Gewindesteigung	2,117 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindetiefe	127 mm
Kernloch-Ø	48,8 mm
Gewinde-Ø	50,8 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2-12 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer