

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1/2-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1/2-12
GTIN	4062406050610
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-Ø: 12,7 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 11 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 10,75 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	11 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	12,7 mm
Anzahl Spannuten	3

Kernloch-Ø	10,75 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Gänge pro Zoll	12
Gewindetiefe	31,75 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1/2-12 UNS LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer