

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.13/16-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.13/16-12
GTIN	4062406051952
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-Ø: 46,037 mm
Gesamtlänge L: 250 mm
Schaft-Ø D_s: 36 mm
Schaft-Vierkant □: 29 mm
Kernloch-Ø: 44 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	115,1 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	44 mm
Schaft-Ø D _s	36 mm
Anzahl Spannuten	4
Gesamtlänge L	250 mm
Schneidstoff	HSS E

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gänge pro Zoll	12
Gewinde-Ø	46,04 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.13/16-12 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer