

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 7/16-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 7/16-16
GTIN	4062406050511
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 11,112 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 9 mm
Schaft-Vierkant □: 7 mm
Kernloch-Ø: 9,576 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	7 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	27,78 mm
Gänge pro Zoll	16
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	1,588 mm

Gesamtlänge L	110 mm
Schaft-Ø D _s	9 mm
Kernloch-Ø	9,576 mm
Gewinde-Ø	11,112 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	7/16-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer