

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1/4-27

Bestelldaten

Bestellnummer	130046 1/4-27
GTIN	4062406050269
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 3
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gänge pro Zoll: 27
 Gewinde-Ø: 6,35 mm
 Gesamtlänge L: 80 mm
 Schaft-Ø D_s: 7 mm
 Schaft-Vierkant □: 5,5 mm
 Kernloch-Ø: 5,45 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	3
Gänge pro Zoll	27
Schaft-Ø D _s	7 mm
Gewinde-Ø	6,35 mm
Kernloch-Ø	5,45 mm
Gewindetiefe	15,9 mm
Schaft-Vierkant □	5,5 mm

Norm	DIN 371
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	0,94 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1/4-27 UNS LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer