

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.5/16-18

Bestelldaten

Bestellnummer	130046 1.5/16-18
GTIN	4062406051419
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNEF-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 18
 Gewinde-Ø: 33,338 mm
 Gesamtlänge L: 200 mm
 Schaft-Ø D_s: 28 mm
 Schaft-Vierkant □: 22 mm
 Kernloch-Ø: 32,1 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	4
Gesamtlänge L	200 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	22 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D _s	28 mm
Kernloch-Ø	32,1 mm

Gewindetiefe	83,3 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	33,338 mm
Gewindesteigung	1,411 mm
Gänge pro Zoll	18
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	1.5/16-18 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer