

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 3/8-36****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 3/8-36
GTIN	4062406050382
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 36
Gewinde-Ø: 9,525 mm
Gesamtlänge L: 100 mm
Schaft-Ø D_s: 10 mm
Schaft-Vierkant □: 8 mm
Kernloch-Ø: 8,9 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	8 mm
Gänge pro Zoll	36
Gewindetiefe	23,83 mm
Gewindesteigung	0,706 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Norm	DIN 371
Gewinde-Ø	9,525 mm

Gesamtlänge L	100 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	8,9 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	3/8-36 UNS LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer