

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 13/16-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 13/16-16
GTIN	4062406050900
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 16  
Gewinde-Ø: 20,638 mm  
Gesamtlänge L: 140 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm  
Kernloch-Ø: 19,1 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Gewindetiefe	51,6 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	20,638 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gänge pro Zoll	16

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	140 mm
Kernloch-Ø	19,1 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	13/16-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer