

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1/4-32****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1/4-32
GTIN	4062406050245
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNEF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 32  
Gewinde-Ø: 6,35 mm  
Gesamtlänge L: 80 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm  
Schaft-Vierkant □: 5,5 mm  
Kernloch-Ø: 5,7 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Kernloch-Ø	5,7 mm
Gewinde-Ø	6,35 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Vierkant □	5,5 mm
Gänge pro Zoll	32
Gewindesteigung	0,794 mm

Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 371
Gewindetiefe	15,9 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	1/4-32 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer