

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 13/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 13/16-20
GTIN	4062406050894
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 20,638 mm
Gesamtlänge L: 140 mm
Schaft-Ø D_s: 18 mm
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
Kernloch-Ø: 19,6 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	51,6 mm
Gänge pro Zoll	20
Gesamtlänge L	140 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindesteigung	1,27 mm
Anzahl Spannuten	4
Schneidstoff	HSS E

Kernloch-Ø	19,6 mm
Schaft-Ø D _s	18 mm
Gewinde-Ø	20,638 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	13/16-20 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer