

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 5/16-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 5/16-18
GTIN	4062406050368
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 7,938 mm
Gesamtlänge L: 90 mm
Schaft-Ø D_s: 8 mm
Schaft-Vierkant □: 6,2 mm
Kernloch-Ø: 6,55 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	6,2 mm
Norm	DIN 371
Gewinde-Ø	7,938 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	8 mm
Gänge pro Zoll	18
Gewindesteigung	1,411 mm

Gesamtlänge L	90 mm
Gewindetiefe	19,85 mm
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	6,55 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	5/16-18 UNC LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer