

**Garant**
**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.10-36**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 NO.10-36
GTIN	4062406050092
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 3  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNS-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 371  
 Gänge pro Zoll: 36  
 Gewinde-Ø: 4,826 mm  
 Gesamtlänge L: 70 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
 Schaft-Vierkant □: 4,9 mm  
 Kernloch-Ø: 4,15 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gänge pro Zoll	36
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Anzahl Spannuten	3
Gesamtlänge L	70 mm
Kernloch-Ø	4,15 mm
Gewindetiefe	12,1 mm

Gewindesteigung	0,706 mm
Gewinde-Ø	4,826 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 371
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	10-36 UNS LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer