

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 9/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 9/16-20
GTIN	4062406050641
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 14,288 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 11 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 13,1 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	11 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Kernloch-Ø	13,1 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Gänge pro Zoll	20
Gewinde-Ø	14,288 mm

Norm	DIN 376
Gewindetiefe	35,72 mm
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	9/16-20 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer