

Garant**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130050 3-18
GTIN	4062406052607
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 76,2 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 50 mm
Schaft-Vierkant □: 39 mm
Kernloch-Ø: 75 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	114,3 mm
Gewindesteigung	1,411 mm
Gänge pro Zoll	18
Schaft-Ø D _s	50 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Kernloch-Ø	75 mm

Anzahl Spannuten	8
Gewinde-Ø	76,2 mm
Schneidstoff	HSS
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	3-18 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer