

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 9/16-24****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 9/16-24
GTIN	4062406050634
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNEF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 24  
Gewinde-Ø: 14,288 mm  
Gesamtlänge L: 110 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schaft-Vierkant □: 9 mm  
Kernloch-Ø: 13,4 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Ø	14,288 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	13,4 mm
Gänge pro Zoll	24
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm

Gewindesteigung	1,058 mm
Anzahl Spannuten	3
Gesamtlänge L	110 mm
Gewindetiefe	35,72 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	9/16-24 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer