

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.10-56****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 NO.10-56
GTIN	4062406050061
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 56  
Gewinde-Ø: 4,826 mm  
Gesamtlänge L: 70 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Schaft-Vierkant □: 4,9 mm  
Kernloch-Ø: 4,39 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Ø	4,826 mm
Gewindesteigung	0,454 mm
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	4,39 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindetiefe	12,1 mm
Norm	DIN 371

Gänge pro Zoll	56
Gesamtlänge L	70 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	10-56 UNS LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer