

Garant
Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 4-4

Bestelldaten

Bestellnummer	130050 4-4
GTIN	4062406053048
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNC

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 4

Gewinde-Ø: 101,6 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D_s: 56 mm

Schaft-Vierkant □: 44 mm

Kernloch-Ø: 95,11 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	12
Gewindetiefe	152,4 mm
Gewinde-Ø	101,6 mm
Kernloch-Ø	95,11 mm
Schneidstoff	HSS
Schaft-Vierkant □	44 mm
Gewindesteigung	6,35 mm

Gänge pro Zoll	4
Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø D _s	56 mm
Anzahl Schneiden Z	12
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	4-4 UNC
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer