

Garant**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.3/4-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130050 3.3/4-14
GTIN	4062406052911
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 14
Gewinde-Ø: 95,25 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 56 mm
Schaft-Vierkant □: 44 mm
Kernloch-Ø: 93,6 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	180 mm
Kernloch-Ø	93,6 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Gänge pro Zoll	14
Schneidstoff	HSS
Gewindesteigung	1,814 mm
Gewindetiefe	142,88 mm

Gewinde-Ø	95,25 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm
Schaft-Ø D _s	56 mm
Anzahl Spannuten	10
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	3.3/4-14 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer